



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	10 Grad
Lichtstrom	2.400 lm
Lichtstärke (Nom)	49.000 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398


Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	69 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2.400 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39,1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	88 V
Spannung (Nom)	88 V


MASTERColour CDM-R Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473362

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Gesamt-Produktcode	871829124192800
Bestellcode	24192800
Material-Nr. (12NC)	928108100630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241928
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291241935


Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERC colour CDM-R Elite

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

