

**PHILIPS**

Lighting



# MASTERColour CDM-R Elite

## MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	1.350
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)
Flux lumineux	2.400 lm
Intensité lumineuse (nom.)	49.000 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,434
Coordonnée chromatique Y	0,398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	91
Fonctionnement et électricité	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2.400 lm
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR30L

# MASTERColour CDM-R Elite

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	4,7 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473362

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Nom de produit complet	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D


Code EOC	871829124192800
Code de commande	8718291241928
Code 12NC	928108100630
Code de commande local	CDMREL35W93010D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291241928
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291241935

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

## MASTERColour CDM-R Elite

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

