



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	10 Grad
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtstärke (Nom)	61.000 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	70 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.500 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73,2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	86 V
Spannung (Nom)	86 V

MASTERColour CDM-R Elite

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473364

Produktinformationen


Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Gesamt-Produktcode	871829124186700
Bestellcode	24186700
Material-Nr. (12NC)	928109300630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241867
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291241874

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERC colour CDM-R Elite

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

