



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite on pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen, heijastimella varustettu monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Sytytys	1 350
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	30 °
Valovirta	4 500 lm
Valovoima (nim.)	14 000 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,398

Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	70 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	92
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	4 500 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	73,2 W
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	120 s
Jännite (nim.)	86 V
Jännite (nim.)	86 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei


MASTERC colour CDM-R Elite

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	PAR30L
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	6,6 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	6,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	74 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473365
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Mittapiirros




Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Koko tuotenimi	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Paikallisen koodin kuvaus	4824881
Tilauskoodi	928109400630
Tuotekoodi (12NC)	928109400630
Paikallinen koodi	4824881
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291241881
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC - laatikko	8718291241898



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

