



MASTERColour CDM Refleitora



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lâmpada reflectora compacta de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	1.350
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Fluxo Luminoso	4.400 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	10.300 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398
Temperatura de cor correlacionada	3000 K


Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70 lm/W
Color rendering index (CRI)	92
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	80 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	4.400 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	73,2 W
Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	86 V
Tensão (Nom.)	86 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente

MASTERColour CDM Refletora

Formato da lâmpada	PAR30L
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	6,6 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,6 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	74 kWh
Número de registo EPREL	473366
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D


Nome do produto completo	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Código do produto completo	871829124190400
Código de encomenda	24190400
N.º material (12NC)	928109500630
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291241904
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718291241911

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM Refletora

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

