



HORTI

MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior transparente, emissão de luz de crescimento e manutenção optimizadas

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	18.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,520
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,415
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	130 lm/W
Color rendering index (CRI)	20
Comprimento de oscilação O (Nom.)	83 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	430,0 W
Tensão (Nom.)	128 V
Tensão (Nom.)	128 V


Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T46 [T 46 mm]

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	22,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	473 kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER Agro 400W E40 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER Agro 400W E40 1SL/12
Código do produto completo	871150070750515
Código de encomenda	70750515
N.º material (12NC)	928144609201
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500707505
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER Agro 400W E40 1SL/12	47 mm	83 mm	175 mm	278 mm	205 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

