



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12

Đèn natri áp suất cao với vỏ bọc dạng ống trong suốt, độ sáng cao, công năng ổn định và bền bỉ

Cảnh báo và An toàn

- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E40 [E40]
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Tham chiếu đo thông lượng	Sphere
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	36.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	220 [CCT of 2000K]
Quang thông	55.900 lm
Tọa độ màu X (Danh định)	0,535
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,42
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	137 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Độ dài cung O (Danh định)	83 mm


Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	408,0 W
Điện áp (Danh định)	105 V
Điện áp (Danh định)	105 V
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	T46 [T 46 mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiết kiệm năng lượng	E
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa)	19,6 mg
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	20 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Số đăng ký EPREL	473370
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12
Tên sản phẩm đầy đủ	MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12
Mã sản phẩm đầy đủ	87182911807700
Mã đơn hàng	928144809293


Số vật liệu (12NC)	928144809293
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718291180777
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8718291180784

Bản vẽ kích thước




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

