



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päätymissuojaukset (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	30 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Valovirta	5 750 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,54
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	1900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	71,5 W

Jännite (nim.)	92 V
Jännite (nim.)	92 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi
Hehkulampun muoto	B70
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohkeusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	16,3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	16,3 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	72 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473371


MASTER SON PIA Plus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Koko tuotenimi	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150020426430
Paikallisen koodin kuvaus	4825505
Tilauuskoodi	928150008835


Tuotekoodi (12NC)	928150008835
Paikallinen koodi	4825505
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500204264
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
EAN/UPC – laatikko	8711500204271

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram – MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24




Spectral Power Distribution Colour – MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

MASTER SON PIA Plus

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

