



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior tubular transparente, emissão elevada e vida útil mais longa e fiável

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- O controlo HF deve cumprir a diretriz LDi da Philips
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	38.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	4.500 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,54
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada	1900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	83 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Comprimento de oscilação O (Nom.)	35 mm


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	54,0 W
Tensão (Nom.)	86 V
Tensão (Nom.)	86 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T35
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	9,8 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	9,8 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Consumo de energia kWh/1000 h	54 kWh
Número de registo EPREL	473372
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Código do produto completo	872790093358100


Código de encomenda	93358100
N.º material (12NC)	928150019227
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900933581
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8727900933598

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

