



MASTER SON APIA Plus Xtra



MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaukseen (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	38 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	3 900 lm
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,54
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	1900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76,47 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	51,0 W

Jännite (nim.)	81 V
Jännite (nim.)	81 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi
Hehkulampun muoto	B70

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	9,8 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	9,8 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	51 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473379


MASTER SON APIA Plus Xtra

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Koko tuotenimi	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Full EOC	872790092813600
Paikallisen koodin kuvaus	4820075
Tilauuskoodi	928150619835
Tuotekoodi (12NC)	928150619835


Paikallinen koodi	4820075
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900928136
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
EAN/UPC – laatikko	8727900928143

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram – MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour – MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

MASTER SON APIA Plus Xtra

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

