



MASTER SON APIA Plus Xtra



MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Natriumlampe med høyt trykk med opal ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	38 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	3 900 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,54
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korreleret fargetemperatur (nom)	1900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76,47 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	51,0 W


Spenning (nom.)	81 V
Spenning (nom.)	81 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	B70
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	9,8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	9,8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	51 kWh
EPREL-registreringsnummer	473379

MASTER SON APIA Plus Xtra

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Fullstendig produktnavn	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Full EOC	872790092813600
Lokal kodebeskrivelse	3834261
Bestillingskode	928150619835
Materialenr. (12NC)	928150619835


Lokal bestillingskode	3834261
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900928136
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8727900928143

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27
1SL/24

MASTER SON APIA Plus Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

