



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	36 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Valovirta	17 800 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,535
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	115,16 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Kaaren pituus O (nim.)	61 mm


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	155,0 W
Jännite (nim.)	104 V
Jännite (nim.)	104 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T46
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	15,1 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	15 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	155 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL-rekisteröintinumero	473383
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Koko tuotenimi	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Full EOC	871150019229515
Paikallisen koodin kuvaus	4825507


Tilauskoodi	928150909230
Tuotekoodi (12NC)	928150909230
Paikallinen koodi	4825507
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500192295
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500192721

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

