



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	29 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Valovirta	10 600 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,535
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Kaaren pituus O (nim.)	47 mm


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	101,0 W
Jännite (nim.)	100 V
Jännite (nim.)	100 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T46
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	16,3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	16,3 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	101 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL-rekisteröintinumero	473389
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Koko tuotenimi	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019230115
Paikallisen koodin kuvaus	4825504
Tilauuskoodi	928151709230


Tuotekoodi (12NC)	928151709230
Paikallinen koodi	4825504
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500192301
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500192745

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

