



SON H

SON H 220W/220 E40 1SL/12

Натриевые лампы высокого давления с матовой внешней колбой. Служат для прямой замены ртутных ламп высокого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Подходит только для размещения вне зданий
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	26 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Координата цветности X (ном.)	0,530
Координата цветности Y (ном.)	0,410
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	85 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	218,0 В
Напряжение (ном.)	120 Вт
Напряжение (ном.)	120 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием
Форма колбы	БД90


Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	28,6 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	237 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	SON H 220W/220 E40 1SL/12
Полное название продукта	SON H 220W/220 E40 1SL/12
Полный код продукта	871150018207415
Код заказа	928152409830
Материал № (12NC)	928152409830
Нумератор — количество на упаковку	1

SON H


EAN/UPC — продукт/короб	8711500182074
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500182081

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
SON H 220W/220 E40 1SL/12	91 мм	227 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - SON H 220W/220 E40 1SL/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - SON H 220W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SON H 220W/220 E40 1SL/12

SON H



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Июль 4 - Данные для изменения