



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	30 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Valovirta	6 650 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,54
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	1900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Kaaren pituus O (nim.)	42 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	74 W
Jännite (nim.)	92 V
Jännite (nim.)	93 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T35


Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	12,2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	12,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	73 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL-rekisteröintinumero	1557896
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Koko tuotenimi	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Full EOC	871150019266015
Paikallisen koodin kuvaus	4825502
Tilauuskoodi	928152700028


Tuotekoodi (12NC)	928152700028
Paikallinen koodi	4825502
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500192660
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500193131

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	36 mm	42 mm	104 mm	156 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

