



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 70W E E27

Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão com bulbo externo tubular transparente, alto fluxo, vida útil longa.

Avisos e Segurança

- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	30.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Fluxo luminoso	6.650 lm
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,540
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,420
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	1900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90 lm/W
Comprimento do arco O (nom.)	42 mm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	74 W
Tensão (Nom.)	92 V


Tensão (Nom.)	93 V
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T35 [T 35 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	12,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	80 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST SON-T PIA Plus 70W E E27
Nome do produto completo	MST SON-T PIA Plus 70W E E27
Full EOC	872790095093900

MASTER SON-T PIA Plus

Descrição do código local	LAMPADA VAPOR DE SODIO
	SONTPLUS70W-ES
Código de encomenda	928152700091
Nº do material (12NC)	928152700091
Código local	SONTPLUS70W-ES
Numerador — Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC - produto/caixa	8727900950939
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8727900950946

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 70W E E27	36 mm	42 mm	104 mm	156 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W E E27

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27

MASTER SON-T PIA Plus



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração