



SON-T

SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности


- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Координата цветности X (ном.)	0,540
Координата цветности Y (ном.)	0,413
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	84 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Длина дуги, О (ном.)	42 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	70,0 В
Напряжение (ном.)	90 Вт
Напряжение (ном.)	90 Вт



Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T35
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	16,3 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	77 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	SON-T 70W/220 E27 1CT/12
Полное название продукта	SON-T 70W/220 E27 1CT/12
Полный код продукта	871150019267715
Код заказа	928152800035
Материал № (12NC)	928152800035
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500192677
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 70W/220 E27 1CT/12

SON-T

