



SON-T

SON-T 70W E E27 1SL

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

Advertencias y seguridad


- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventílala la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	28.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,540
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,413
Temperatura de color correlacionada	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	84 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-
Longitud de arco O (nominal)	42 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	70,0 W
Voltaje (nominal)	90 V
Voltaje (nominal)	90 V


Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T35 [T 35 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	16,3 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	77 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON-T 70W E E27 1SL
Nombre del producto completo	SON-T 70W E E27 1SL
Full EOC	872790093603200
Código del pedido	928152800093
N.º de material (12NC)	928152800093
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900936032
Numerador: paquetes por caja externa	12

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 70W E27 1SL	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - SON-T 70W E E27 1SL




Spectral Power Distribution Colour - SON-T 70W E E27 1SL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SON-T 70W E E27 1SL



Lumen Maintenance Diagram - SON-T 70W E E27 1SL

