



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	36 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Valovirta	55 600 lm
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,535
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	136,27 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	408,0 W

Jännite (nim.)	105 V
Jännite (nim.)	105 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi
Hehkulampun muoto	BD120
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	19,6 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	20 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	408 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473394


MASTER SON PIA Plus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Koko tuotenimi	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019345215
Paikallisen koodin kuvaus	4825570
Tilauuskoodi	928153409830


Tuotekoodi (12NC)	928153409830
Paikallinen koodi	4825570
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500193452
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500195937

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	122 mm	290 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram – MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour – MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

