



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Açık armatürlerde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek verimli deşarj ampuller

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca özel Philips kontrol tertibatıyla kullanın
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	PG12-1 [PG12-1]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h
Kullanım Ömrü (Nom)	10.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	825 [CCT of 2500K]
Işık Akısı	5.100 lm
Renk Kodlaması	Altın Beyaz
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,478
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,415
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	52,58 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	83
Yay Uzunluğu O (Nom)	19 mm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	97,0 W


Voltaj (Nom)	97 V
Voltaj (Nom)	97 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Sert Cam
Lamba Biçimi	T31 [T 31 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	11,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	11,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	97 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473397
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Tam ürün adı	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Tam ürün kodu	871150073404415
Sipariş kodu	73404415
Malzeme No. (12NC)	928154109227
Numeratör - Paket Başına Miktar	1


EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500734044
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500831163

Boyutlu çizim




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

