



HORTI

MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Hogedruknaatriumlamp met heldere buitenballon en optimale opbrengst en behoud van groeilicht

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	30.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	136 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	29
Booglengte O (nom.)	118,6 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	430,0 W
Spanning (nom.)	126 V
Spanning (nom.)	126 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T46 [T 46 mm]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	20,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	473 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Volledige productnaam	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Full EOC	871150020196615
Bestelcode	20196615
Materiaalnr. (12NC)	928158709227
Lokale code	SONTPIA400WGP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500201966
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500201973

Maatschets





Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12



Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

