



HORTI

MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior transparente, emissão de luz de crescimento e manutenção optimizadas

Avisos e Segurança


- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	30.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	136 lm/W
Color rendering index (CRI)	29
Comprimento de oscilação O (Nom.)	118,6 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	430,0 W
Tensão (Nom.)	126 V
Tensão (Nom.)	126 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T46
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	20,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	473 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Código do produto completo	871150020196615
Código de encomenda	20196615
N.º material (12NC)	928158709227
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500201966
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500201973

Desenho dimensional





Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm

Dados fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

