



HORTI

MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior transparente, emissão de luz de crescimento e manutenção optimizadas

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,526
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,420
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	142 lm/W
Color rendering index (CRI)	30
Comprimento de oscilação O (Nom.)	102 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	602,5 W
Tensão (Nom.)	190 V
Tensão (Nom.)	190 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T46
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	42,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	663 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12
Código do produto completo	871150020307615
Código de encomenda	20307615
N.º material (12NC)	928159209227
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC - Produto/caixa	8711500203076
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8711500203083

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12	47 mm	102 mm	164 mm	279 mm	205 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12

