



Espectáculo msr MiniFastFit

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR GoldTM 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Avisos e Segurança

• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais						
Casquilho	PGJX28					
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]					
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h					
Caraterísticas técnicas da luz						
Código da cor	2					
Fluxo Luminoso	36.800 lm					
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	296					
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	315					
Temperatura de cor correlacionada	7500 K					

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	64 lm/W				
Color rendering index (CRI)	70				
Comprimento de oscilação O (Nom.)	3,5 mm				
Funcionamento e caraterísticas elétricas					
Consumo de Energia	575 W				
Corrente de lâmpada (Nom.)	10,2 A				
Controlos e regulação					
Regulável	Sim				


Datasheet, 2023, Abril 14 Dados sujeitos a alteração

Espectáculo msr MiniFastFit

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Nome do produto completo	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Código do produto completo	871829122109800
Código de encomenda	22109800
N.º material (12NC)	928184005115


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291221098
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8718291221104

Desenho dimensional



Product	D	0	L (min)	L (max)	L	С	F (max)	F	F (min)
	(max)					(max)			
MSR Gold	23,2	3,5	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
575/2	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.