



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

Данные о продукции

Общая информация			
Цоколь	PGJX28 [PGJX28]	Координата цветности Y (ном.)	315
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	7500 K
Основная область применения	Entertainment	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	63 lm/W
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h	Коэффициент цветопередачи (ном.)	70
Описание системы	MiniFastFit	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Технические характеристики освещения		Power (Rated) (Nom)	575 W
Код цвета	2	Ток лампы (ном.)	10,2 A
Световой поток (мин.)	34500 lm	Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Светоотдача (ном.)	38600 lm		
Координата цветности X (ном.)	296		


MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX28
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	400 °C
Скачок минимальной разности температур (мин.)	300 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829122109800
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221098
Код заказа	928184005115
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928184005115
Вес нетто (шт.)	0,070 kg

Предупреждение и условия безопасности


Чертеж размеров




MSR GOLD 575/2 MiniFastFit

Product
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Фотометрические данные



XDPB_XDMSR_0004-Spectral power distribution B/W



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

