



MASTERCcolour CDM-TC Elite

MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta, con terminal simple y de tamaño compacto que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G8.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,435
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,396
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	102 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	90


Longitud de arco O (nominal)	4,8 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Voltaje (nominal)	85 V
Voltaje (nominal)	85 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.

MASTERC colour CDM-TC Elite

Forma del foco	T14 [T 14 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4,7 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	43 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12



Full EOC	871869648467800
Código del pedido	928189105129
N.º de material (12NC)	928189105129
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696484678
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718696484685

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

