



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G8.5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	4'000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)

Farbkoordinate X (Nom)	0.434
Farbkoordinate Y (nom.)	0.398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	102 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	4.8 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39.1 W
Spannung (Nom)	85 V


MASTERC colour CDM-TC Elite

Spannung (Nom)	85 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	4.7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473263

Produktdaten



Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Gesamt-Produktcode	872790091149700
Bestellcode	91149700
Material-Nr. (12NC)	928189105131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911497
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900911503

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4.8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

