



MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum 35 1CT

Сегодня для сценических постановок требуются световые приборы, гарантирующие высокую яркость и контрастность светового пучка, чтобы избежать появления теней, а также компактные прожекторы и светильники, помогающие раскрыть творческий замысел и расширяющие возможность выбора. Чтобы удовлетворить такие требования мы разработали невероятно мощную, яркую и легкую компактную систему для максимально эффективного освещения – MSR Platinum 35. Эта лампа представляет собой мощный и инновационный инструмент для создания интенсивного освещения. Она обеспечивает такое же высокое качество света, как и другие лампы линейки MSR. Очень короткая дуга создает яркий «искристый» свет, а невероятно компактная конструкция позволяет использовать лампу для создания небольших прожекторов. Лампа MSR Platinum 35 дает светодизайнерам больше свободы при размещении световых приборов.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX36 [PGJX36]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2


Светоотдача	57 800 лм
Координата цветности X (ном.)	0,295
Координата цветности Y (ном.)	0,313
Коррелированная цветовая температура (ном.)	8500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	72 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	73
Длина дуги, O (ном.)	3,0 мм

MSR Platinum (Touring/Stage)

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	800 В
Ток лампы (ном.)	12,0 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR Platinum 35 1CT
Полное название продукта	MSR Platinum 35 1CT


Полный код продукта	871829112006300
Код заказа	928190905114
Материал № (12NC)	928190905114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291120063
Нумератор — упаковок на внешний короб	16
EAN/UPC — короб	8718291120070

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23,5 мм	3,0 мм	55 мм	57 мм	56 мм	116 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour – MSR Platinum 35 1CT

