



# Espectáculo msr MiniFastFit

## MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	PGJX28		65 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Color rendering index (CRI)	60
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Comprimento de oscilação O (Nom.)	3,0 mm
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	- [Not Specified]	Consumo de Energia	400 W
Fluxo Luminoso	28.000 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	7,2 A
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	310	Controlos e regulação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	320	Regulável	Sim
Temperatura de cor correlacionada	6700 K		


## Espectáculo msr MiniFastFit

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16
Nome do produto completo	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
Código do produto completo	871829115828800
Código de encomenda	15828800
N.º material (12NC)	928194005114

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291158288
Numerador – Embalagens por caixa exterior	16
EAN/UPC – Caso	8718291158295

### Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

