

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite 111 mm'lik alüminyum reflektör halojen lambalarının son moda görünümünü, MASTERColour CDM'nin uzun ömürlü, yüksek enerji verimliliğine sahip ve keskin beyaz ışığı ile bir araya getiriyor.

Güvenlik ve uyarılar

- Kontrol tertibatı kullanım-ömürü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın. 35W/930 lambaları elektromanyetik tertibat da kullanabilir

Ürün veri


Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	GX8.5 [GX8.5]	Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	1.050	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	1.750 lm
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone	Çalıştırma ve Elektrik	
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12.000 h	Güç Tüketimi	39,1 W
Işık Teknik Ayrıntıları		%60 ışığa kadar ısınma süresi	120 s
Renk Kodu	930 [CCT of 3000K]	Voltaj (Nom)	89 V
Işın Açısı (Nom)	40 °	Voltaj (Nom)	89 V
Işık Akısı	1.750 lm	Kontroller ve Dim Etme	
Işık Yoğunluğu (Nom)	4.500 cd	Dim Edilebilir	Hayır
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)		
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434		
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398		
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K		

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Reflektör
Lamba Biçimi	R111 [R 111 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	4,7 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4,7 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	40 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473281
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D


Tam ürün adı	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Tam ürün kodu	871829168952200
Sipariş kodu	68952200
Malzeme No. (12NC)	928195505330
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291689522
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8718291689539

Boyutlu çizim




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

