



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

A MASTERColour CDM-R111 Elite combina o aspecto moderno das lâmpadas de halogéneo reflectoras de alumínio de 111 mm com a longa duração, elevada eficiência energética e luz branca viva da MASTERColour CDM.

Avisos e Segurança

- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35W/930 também podem utilizar controlo electromagnético

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX8.5
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	1.050
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	12.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Fluxo Luminoso	3.550 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	8.500 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398

Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	50 lm/W
Color rendering index (CRI)	92
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	3.550 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	73,2 W
Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	89 V
Tensão (Nom.)	89 V

Controlos e regulação	
Regulável	Não

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Refletora
Formato da lâmpada	R111

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	6,6 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,6 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	74 kWh
Número de registo EPREL	473284

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
------------------------------	--


Nome do produto completo	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Código do produto completo	871829168978200
Código de encomenda	68978200
N.º material (12NC)	928195805330
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291689782
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718291689799

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

