



MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Erittäin pienikokoinen yksikantainen monimetallilamppu (kanta GX-22)

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX22
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	3 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	956 [CCT of 5600K]
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	334
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	366
Vastaava värilämpötila (nim.)	5600 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	108 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	84
Kaaren pituus O (nim.)	25 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	2 100,0 W
Jännite (nim.)	210 V


Jännite (nim.)	210 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	TD40
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	215 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2310 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Koko tuotenimi	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

MASTER MHN-SE

Full EOC	872790092877800
Paikallisen koodin kuvaus	4825100
Tilauskoodi	928196905130
Tuotekoodi (12NC)	928196905130
Paikallinen koodi	4825100
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291548461
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8727900928778

Mittapiirros




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

