



# Espectáculo MSR Platinum

## MSD Platinum 2 R 1CT/8

As novas lâmpadas MSD Platinum 5 R abrem novas perspectivas de liberdade criativa em iluminação de entretenimento, com a sua luz intensa poderosa, compacta e brilhante. O seu design compacto e leve proporciona a liberdade para criar luminárias mais pequenas e leves, para utilização em qualquer local do palco. A sua pequena oscilação, temperatura de cor elevada e reflector inovador produz uma intensidade de feixe elevada, para uma extraordinária reprodução de cores. Proporcionam igualmente uma vida útil de longa duração e fiável, elevada eficiência e rapidez na substituição. No seu conjunto, permitem uma experiência criativa plena de emoção.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	-
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	6.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	2
Fluxo Luminoso	5.150 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	289
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	294
Temperatura de cor correlacionada	8000 K


Color rendering index (CRI)	-
Comprimento de oscilação O (Nom.)	1,2 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	132 W
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSD Platinum 2 R 1CT/8

# Espectáculo MSR Platinum

Nome do produto completo	MSD Platinum 2 R 1CT/8
Código do produto completo	871829173554000
Código de encomenda	73554000
N.º material (12NC)	928197605314
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC – Produto/caixa	8718291735540
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8718291735557

## Desenho dimensional



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 2 R 1CT/8	46,5 mm	13,5 mm	1,2 mm	57,1 mm

## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSD Platinum 2 R 1CT/8

