



DJ/CLUB

MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

La base de lámparas especialmente diseñada de MSD Gold™ MiniFastFit significa que esta lámpara se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de la lámpara permite un manejo sencillo y diseños compactos de las luminarias, y el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz. Lo que es más, MSD Gold™ MiniFastFit tiene una vida útil ampliada, lo que reduce aun más los costes de sustitución de lámparas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	PGJX28	Longitud de arco O (nom.)	5,0 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Consumo de energía	300 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	2.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	3,8 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	2	Regulable	No
Flujo luminoso	21.000 lm	Datos de producto	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	292	Nombre de producto del pedido	MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	310	Nombre completo del producto	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16
Temperatura de color correlacionada (Nom)	8600 K	Full EOC	872790091257900
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	70 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	73		

Código de pedido	91257900
Código 12NC	928199805114
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900912579


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	16
Embalaje con código EAN/UPC	8727900912586

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16

