



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	28 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	6 650 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,54
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	1900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	91 lm/W
Index podání barev (CRI)	-


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	74,0 W
Napětí (jmen.)	93 V
Napětí (jmen.)	93 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T35 [T 35 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	12,2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	73 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Registrační číslo databáze EPREL	1612144
Označení a balení	
Objednací název produktu	MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12
Celý název výrobku	MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12
Full EOC	871829118069200
Objednací kód	18069200


Číslo materiálu (12NC)	928483200094
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291180692
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291180708

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	35,75 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12

MASTER SON-T PIA Plus

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12

