



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

Vysokokvalitné, vysokotlaké sodíkové výbojky s technológiou PIA (Philips Integrated Antenna)

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie	
Pätica	E40
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	28 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	220 [CCT of 2000K]
Svetelný tok	10 600 lm
Chromatická súradnica X (nom.)	0,535
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,42
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	105 lm/W
Index podania farieb (CRI)	-
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	101,0 W

Napätie (nom.)	100 V
Napätie (nom.)	100 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T46 [T 46 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	F
Obsah ortuti (Hg) (max.)	16,3 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	14,3 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	101 kWh
Registračné číslo EPREL	473289


MASTER SON-T PIA Plus

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12
Úplný názov produktu	MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12
Úplný kód produktu	871829118071500
Objednávkový kód	18071500
Č. materiálu (12NC)	928483300095

Rozmerový obrázok




Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	47 mm	47 mm	132 mm	209 mm




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram

MASTER SON-T PIA Plus

