



SON

SON 70W E E27 CO 1CT

Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão com bulbo externo ovóide e revestido.

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	28.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,540
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,420
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	1900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	72,5 W
Tensão (Nom.)	95 V
Tensão (Nom.)	95 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Vidro revestido
Forma da lâmpada	BF70 [BF 70 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	16,3 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	73 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SON 70W E E27 CO 1CT
Nome do produto completo	SON 70W E E27 CO 1CT
Full EOC	872790090663900
Descrição do código local	LAMPADA VAPOR DE SODIO SON70WGES-I
Código de encomenda	928486700097
Nº do material (12NC)	928486700097
Código local	SON70WGES-I

Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8727900906639
Numerador SAP — Embalagens por exterior	24


EAN/UPC – caixa	8727900906646
-----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT	71 mm	156 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT

SON



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração