



MasterColor CDM PAR38

CDM70/PAR38/FL/3K ALTO ELITE 12PK

Las lámparas Philips MasterColor® Ceramic Metal Halide PAR38 son lámparas reflectoras de haluro metálico cerámico de alta eficiencia con un color estable durante la vida útil y una luz brillante y nítida.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	16,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Intensidad lumínica (nominal)	15,000 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.430
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.403
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	87

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	70 W
Voltaje (nominal)	95 V
Voltaje (nominal)	95 V

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm]


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	CDM70/PAR38/FL/3K ALTO ELITE 12PK
Nombre del producto completo	CDM70/PAR38/FL/3K ALTO ELITE 12PK

MasterColor CDM PAR38

Código del pedido	928493630901
N.º de material (12NC)	928493630901
Código local	456475
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677456474



Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677456479

Plano de dimensiones



Product	D	D	C (max)
CDM70/PAR38/FL/3K ALTO ELITE 12PK	4.76 in	121.0 mm	134.0 mm

Lifetime



Life Expectancy Diagram - CDM70/PAR38/FL/3K ALTO ELITE 12PK

Lumen Maintenance Diagram - CDM70/PAR38/FL/3K ALTO ELITE 12PK

