

MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 400L Flex 1CT/8

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	24'000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	297
Farbkoordinate Y (nom.)	303
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8000 K

Bogenlänge O (Nom)	1.2 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	470 W

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8


MSD Platinum (Touring/Stage)

Gesamt-Produktcode	871869965196100
Bestellcode	65196100
Material-Nr. (12NC)	928496405314
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699651961

Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8718699651978


Abmessungsskizzen





Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	54.5 mm	1.2 mm	60 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 400L Flex 1CT/8

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.