



MASTERColour CDM-TMW Elite



MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTER CDM-TMW Elite on keskitehoinen monimetallilamppu, joka antaa ylivertaista, pitkään kestäväää valkoista valoa sekä sisä- että ulkokäytössä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana lukuun ottamatta suojattuja versioita, joissa on avoimiin valaisimiin (IEC61167, IEC 62035, IEC60598) suunniteltu PGZX18-kanta
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	PGZ18 [PGZ18]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	30 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT of 4200K]
Valovirta	23 000 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kyllästetty punainen (R9)	80
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,371
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,366


Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	98 lm/W
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	108 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	92
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	210,0 W
Jännite (nim.)	98 V
Jännite (nim.)	98 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTERC colour CDM-TMW Elite

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	TMW28 [TMW 28 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	23 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	210 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473298
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Koko tuotenimi	MASTERC colour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT




Full EOC	871829113952200
Paikallisen koodin kuvaus	4824883
Tilauskoodi	13952200
Tuotekoodi (12NC)	928601164931
Paikallinen koodi	4824883
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900801804
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291139539

Mittapiirros



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTERC colour CDM-TMW Elite

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

