

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform



Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von Ra  $\geq$ 80. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzl Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone, die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

### Our eco passport

Signify ist führend auf dem Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Als Teil des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, die Umweltbelastungen reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte bieten.

Wir wissen, dass dies auch für unsere Kunden wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der anhand von acht definierten Schwerpunktbereichen die Umwelt- und Sozialverträglichkeit unserer Produkte misst. Denn wir arbeiten schon seit 1994 mit einem nachhaltigen Design Prozess, um Umweltbelastungen zu reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte zu schaffen.



### Energie-

- Dimmbar: Ja
- Energieeffizienz-Label (EEL): A+
- Nennlichtausbeute (nom.): 75 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6 W



### Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 25000 h



### Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.235 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.015 kg



### Stoffe

- EU RoHS-konform: Ja



### Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0.072 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:  
<https://www.signify.com/global/sustainability/sustainable-lighting>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.