



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62,50 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Zużycie energii	4 W
Lamp Current (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C


Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]


CorePro LEDcandle

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL
Pełna nazwa produktu	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



General uniform lighting - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Full EOC	871869650767400
Kod zamówienia	50767400
Materiał Nr (12NC)	929001142402
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696507674
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696507681


Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm



Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

