



# CorePro LEDcandle

## Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

#### Informações gerais

Casquilho	E27 [ E27]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4-25W

#### Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	827 [ CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	250 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,50 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

#### Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom.)	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,4
Tensão (Nom.)	220-240 V

#### Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
-------------------------	-------

#### Controles e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

#### Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
-----------------------	------------

#### Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh

#### Dados do produto


Código do produto completo	871869650767400
Nome de produto da encomenda	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL
EAN/UPC – Produto	8718696507674
Código de encomenda	50767400

# CorePro LEDcandle

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001142402

Peso líquido (Peça)	0,040 kg
---------------------	----------



## Desenho dimensional




LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 CL

Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm

## Dados fotométricos



CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 CL P45



# CorePro LEDcandle

## Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

