



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	250 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	62,50 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent	4 W
Curent lampă (nom.)	35 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,4
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	75 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	P45 [P 45 mm]


Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Da

CorePro LEDcandle

Date despre produs	
Nume comandă produs	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL
Numele complet al produsului	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL
Full EOC	871869650767400
Cod de comandă	50767400



Număr material (12NC)	929001142402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696507674
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696507681

Cote




Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm

Date fotometrice



General uniform lighting - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL


Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL




Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

CorePro LEDcandle

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

