

CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Den matterede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	62,50 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh


Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Full EOC	871829178701300
Beskrivelse af lokal kode	2057803944
Ordrekode	78701300
Materialenr. (12NC)	929001157402
Lokal ordrekode	2057803944
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291787013
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718291787020

Målskitse




Product	D	C
CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm


Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.