



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters -kynttilälamput ja pienkupilamput korvaavat perinteiset lamput. Ne ovat näyttäviä varsinkin kattokruunuissa. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja pyöreät lamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. Valon värilämpötilalle on useita vaihtoehtoja. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat ylläpitokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta. Edulliset CorePro Plastic LEDcandles & lusters -lamput ovat oikea valinta perustason valaistustarpeisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	250 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	62,50 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Virrankulutus	4 W
Lampun virta (nim.)	35 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.4
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulamput muoto	P45 [P 45 mm]

CorePro LEDcandle

Merkinnät ja luokitukset


Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
----------------------------	-------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR
Koko tuotenimi	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR
Full EOC	871829178703700
Paikallisen koodin kuvaus	4720918
Tilauuskoodi	78703700



Tuotekoodi (12NC)	929001157502
Paikallinen koodi	4720918
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291787037
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718291787044

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45

FR

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

