



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Den mattede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	62,50 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
---------------------------	-------

Produktdata


Ordreprodukt navn	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45
	FR
Det fulde produkt navn	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45
	FR

CorePro LEDcandle

Full EOC	871829178705100
Beskrivelse af lokal kode	2057803960
Ordrekode	78705100
Materialenr. (12NC)	929001157602
Lokal ordrekode	2057803960
SAP-tæller – antal pr. pakke	1



EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291787051
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718291787068

Målskitse




Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

