



CorePro Plastic LEDcandles & lusters

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	62,50 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.4
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostat
Lampform	P45 [P 45 mm]

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR
Fullständigt produktnamn	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR
Full EOC	871829178705100
Beskrivning av lokal kod	8291397
Beställningsnummer	78705100


Materialnummer (12NC)	929001157602
Lokal kod	8291397
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291787051
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718291787068

Måttskiss




Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR


CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

