



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	E14 [E14]		
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	50'000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	5.5 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	85.45 lm/W	Äquivalente Leistung	40 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperatur	
		Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR



Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
Gesamt-Produktcode	871869647489100
Bestellcode	47489100
Material-Nr. (12NC)	929001157802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696474891
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696474907

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

