



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

CorePro LEDbulbs är perfekta för dina grundläggande belysningsbehov. De ger vackert ljus och tillförlitlig prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor. De kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata


Allmän information		Power (Rated) (Nom)	
Socket	E27 [E27]		10,5 W
CE-märkning	Ja	Lampström (nom)	95 mA
EU RoHS-kompatibel	Ja	Motsvarande effekt	75 W
Nominell livslängd (nom)	15000 h	Tändningstid (nom)	0,5 s
Driftcykel	50000	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Flödesmättningsreferens	Sphere	Effektfaktor (nom)	0,5
Nivå	CorePro	Spänning (nom)	220-240 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	T-Case max. (nom)	80 °C
Spridningsvinkel (nom)	200 °	Styrenheter och dimring	
Ljusflöde (nom)	1055 lm	Dimbara	Nej
Färgbeteckning	Vit (WH)	Mekanik och armaturhus	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Lampans ytbehandling	Frostad
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W	Lampform	A60 [A 60mm]
Färgbeständighet	<6	Användning och godkännande	
Färgåtergivningsindex (nom)	80	Energieffektivitetsklass	F
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
Drift och elektricitet			
Ingångsfrekvens	50-60 Hz		

CorePro LEDbulb

EPREL-registreringsnummer	397619
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869649752400
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830
EAN/UPC – Produkt	8718696497524
Beställningsnummer	49752400

Lokal kod	8291388
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001162332
Net Weight (Piece)	0,076 kg


Måttskiss





CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Fotometriska data





CorePro LEDbulb 75W E27 830 FR A60 ND



SDPO_LED Bulb_0023-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Livslängd



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

